


MODL. VARIO insert for fixed housing type B

6/4 shut-off, nickel plated brass

Insert - stationary housing
Brass, nickel plated
with shut-off
AD6

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Classificação fiscal	74198090
GTIN	4048879573764
Quantidade por embalagem	1
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data	
Barrier	with shut-off
Operating pressure min.	0 bar
Operating pressure max.	16 bar
Mechanical data Material data	
Coating housing	nickel plated
Material gasket	FPM
Material housing	Brass

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 19/04/2024

Mechanical data | Mounting data

Outer diameter hose 6 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min. -20 °C

Operating temperature max. 120 °C