

MODL. VARIO insert for fixed housing type B

4/2 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Modlink Vario
Insert - stationary housing
Stainless steel 1.4404 (V4A)
with shut-off
AD4

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Classificação fiscal	73269098
GTIN	4048879573887
Quantidade por embalagem	1
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data	
Barrier	with shut-off
Operating pressure min.	0 bar
Operating pressure max.	16 bar
Mechanical data Material data	
Material gasket	FPM
Material housing	Stainless steel 1.4404 (V4A)
Mechanical data Mounting data	

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 19/04/2024

Outer diameter hose	4 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	120 °C