

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE

I:20A U:250 VAC/300 VDC snap on

전류: 20 A
DIN 레일 설치
범용 어플리케이션 용
감식곡선은 문의해 주십시오.

[제품 링크](#)

[일러스트](#)

Test isolation voltage	2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection	나사 연결; 터치 보호
Mounting method	DIN 레일 설치 TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D	107×65×39 mm

Technical Data

Operating voltage	max. 250 V AC/300 V DC
Operating frequency	50...60 Hz
Overload current	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour)
Consumption	max. 5 mA (250 V AC)
Connection cross section	0.2...6 mm ² 싱글코어 (AWG 24...9); 0.2...4 mm ² 멀티코어 (AWG 24...11)

제품자료

EAN	4048879029391
eClass	27130806
세번부호	85363030
원산지	IT
포장단위	1