

ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 240VAC/DC


230 V AC/DC

VDR

For other configurations and voltages, please inquire.

제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.



제품자료

ECLASS-6.0	27371013
GTIN	4048879292894
세번부호	85363010
포장단위	1

Compatibility | Compatible with

Appropriate contactors 100-M

Electrical data

이 데이터 시트에 포함된 정보는 최대한의 주의로 작성되었습니다.
2024-05-09

Damping factor	1.5× UN
Electrical data Input	
Input voltage AC min.	110 V
Input voltage AC max.	250 V
Input voltage DC min.	110 V
Input voltage DC max.	250 V
Installation Connection	
Connection information	flexible connection wires
Device protection Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Mechanical data Mounting data	
Height	20 mm
Width	10 mm
Depth	32 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C