

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 12x0,34+3x0,75

다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.

화학적분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스

강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리케이션에서 테스트되어야 합니다. 문의하십시오.

6-way, 5핀

PUR/PVC

5.0 m


디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장

제품 링크

일러스트



M12 Females 5-pole



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

인증



Technical Data

Operating voltage	24 V DC ±25%
Housing	플라스틱, 난연성
Protection	IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529)
Material	PBT
Signal per port	2
Operating current per contact	max. 4 A

Total current	max. 8 A
Locking of ports	나사 (M12×1 mm)

General data

Temperature range	-20...+80 °C
Dimensions H×W×D	125×50.2×17 mm

Cables

Cable number	388
No./diameter of wires	12× 0.34 + 3× 0.75 mm ²
Wire isolation	PVC (황/갈, 적, 회/분홍, 백, 적/청, 녹, 백/녹, 황, 갈/녹, 회, 백/황, 분홍, 갈, 녹/황, 청)
C-track properties	2 Mio.
Jacket Color	회색
Material (jacket)	PUR/PVC
Outer Ø	9.8 mm ±5%
Bend radius (fixed)	10× 외경 Ø
Bend radius (moving)	12× 외경 Ø
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+70 °C
Color (jacket)	회색

Contact Layout

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(접지)
	LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2)

제품자료

EAN	4048879064491
eClass	27279219
세번부호	85369010
원산지	DE
포장단위	1