

MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 16x0,34+5x0,75

다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.

화학적분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스

강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리케이션에서 테스트되어야 합니다. 문의하십시오.

8-way, 5핀

PUR/PVC

절연되어 있음



디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장

제품 링크

일러스트



M12 Females 5-pole



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

인증



Technical Data

Operating voltage	24 V DC \pm 25%
Housing	플라스틱, 난연성
Protection	IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529)
Material	PBT
Signal per port	2
Operating current per contact	max. 4 A
Total current	max. 2 \times 8 A
Locking of ports	나사 (M12 \times 1 mm)

General data

Temperature range	-20...+80 °C
Dimensions H \times W \times D	150 \times 50.2 \times 17 mm

Cables

Cable number	404
No./diameter of wires	16 \times 0.34 + 5 \times 0.75 mm ²
Wire isolation	PVC
C-track properties	1.5 Mio.
Jacket Color	회색
Material (jacket)	PUR/PVC
Material (wire)	구리선, 도금하지 않음
Resistor (core)	max. 57 Ω /km (0.34 mm ²), max. 26 Ω /km (0.75 mm ²); (20 °C)
Outer \varnothing	12.5 mm \pm 5%
Bend radius (fixed)	10 \times 외경 \varnothing
Bend radius (moving)	12 \times 외경 \varnothing
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-30...+80 °C

Contact Layout

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(접지)
	LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2)

제품자료

EAN	4048879064224
eClass	27279219
세번부호	85369010
원산지	DE
포장단위	1