

**MVP12-V, 8XM12, 4POLE, M23 12POL. CON.**

Connector exit frontside

8-way, 4핀

M23 플러그 연결

12핀 사용


디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장

화학적분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스

강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리케이션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.

**제품 링크**



일러스트




M12-Females 4-pole



M23-Plug 12-pole



for 1 signal per port



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

인증



더보기

브로셔에 기재된 정보는 최신정보로 업데이트 되었습니다.  
04/21

## Bus technologies

**General data**

Temperature range	-20...+80 °C
Dimensions H×W×D	149.2×50.2×16.5 mm

**Technical Data**

Operating voltage	24 V DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread (M12×1 mm)
Protection	IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing	Plastic, flame retardant
Signal per port	1 - (31-32)
Total current	max. 10 A

**Contact Layout**

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Earth)
	LED (green): Power / LED (yellow): (S1)

**제품자료**

EAN	4048879063371
eClass	27279219
세번부호	85369010
원산지	DE
포장단위	1.000