

## RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A

1 릴레이; 1 NO 접점

3 A



24 V DC

마이너스(-) JUMPER포함

NO접점의 브리지 역할용 토글 스위치

### 제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

#### General data

Mech./ elect. life	30 000 000 스위칭 주기/부하에 따라
Test isolation voltage	3.0 kV
Mounting method	DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
Temperature range	-20...+50 °C
Dimensions H×W×D	82×12×68 mm

#### Output

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Switching current per output	max. 3 A
Min. load current	100 mA

Power rating (voltage dependent)	max. 750 VA/90 W
----------------------------------	------------------

Switching frequency	max. 15 Hz
---------------------	------------

Contact material	Ag Cd 0
------------------	---------

Energize/release/contact bounce time	10/10/2 ms
--------------------------------------	------------

#### Input

Connection voltage - current	24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
------------------------------	----------------------------------

Plug link (supplied)	Art-No. 90960
----------------------	---------------

LED display	LED (적색)
-------------	----------

#### Utilization category

AC-1	3 A (24/110/230 V AC)
------	-----------------------

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
-------	--

#### 제품자료

EAN	4048879027809
-----	---------------

eClass	27371001
--------	----------

세번부호	85364900
------	----------

원산지	CZ
-----	----

포장단위	1
------	---