



MKS-RM 111/24V

1 릴레이; 1 NO 접점; 1 NC 접점
6 A
24 V DC
강제 유도 접점
스크류 터미널

제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

General data

Mech./ elect. life 10 000 000 스위칭 주기/부하에 따라 달라짐.

Test isolation voltage	4.0 kV
Mounting method	DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
Temperature range	-20...+50 °C
Dimensions H×W×D	86×22.5×62 mm

Output

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Switching current per output	max. 6 A
Min. load current	10 mA
Power rating (voltage dependent)	max. 1500 VA/100 W
Switching frequency	max. 5 Hz
Contact material	Ag Ni 10 hv
Energize/release/contact bounce time	15/15/1.5 ms

Input

Connection voltage - current	24 V AC/DC (21.6...28 V AC/DC) - 38 mA
LED display	LED (녹색)

Utilization category

AC-1	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

제품자료

EAN	4048879027670
eClass	27371001
세번부호	85364900
원산지	CZ
포장단위	1