



RM 14/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

1 릴레이; 4 NO/NC 접점
2 A
230 V AC
스크류 터미널

[제품 링크](#)

[일러스트](#)



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

General data

Mech./ elect. life	50 000 000회의 스위칭 주기/ 부하에 따라 달라질 수 있음
Test isolation voltage	1.5 kV
Mounting method	DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
Temperature range	-20...+50 °C
Dimensions HxWxD	75x22.5x102 mm

Output

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
-------------------	------------------

Switching current per output	max. 2 A
Min. load current	0.1 mA
Power rating (voltage dependent)	max. 125 VA/60 W
Switching frequency	max. 0.1 Hz (부하사용시)
Contact material	Ag Au
Energize/release/contact bounce time	10/20/2 ms

Input

Connection voltage - current	230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED display	LED (적색)

Utilization category

AC-12	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13	0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)

제품자료

EAN	4048879027625
eClass	27371001
세번부호	85364900
원산지	CZ
포장단위	1