



RMME 11/230 AC INPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

1 릴레이; 1 NO 접점
1 A
230 V AC
스크류 터미널

제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

General data

Mech./ elect. life	100 000 000 스위칭 주기/부하에 따라 달라짐.
Test isolation voltage	1.5 kV
Mounting method	DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions H×W×D	56×12×64 mm

Output

Switching voltage	max. 125 V AC/DC
Switching current per output	max. 1 A
Min. load current	1 mA
Power rating (voltage dependent)	max. 60 VA/30 W
Switching frequency	max. 15 Hz
Contact material	Pd Ni-Au Rh
Energize/release/contact bounce time	10/10/1 ms

Input

Connection voltage - current	230 V AC (195...253 V AC) - 6 mA
LED display	LED (황색)

Utilization category

AC-12	0.5 A (50 V AC)
AC-15	0.25 A (50 V AC)

제품자료

EAN	4048879027540
eClass	27371001
세번부호	85364900
원산지	CZ
포장단위	1