

## RMMR 11/230 AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 릴레이; 1 NC 접점



5 A

230 V AC

스크류 터미널

### 제품 링크

[일러스트](#)



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

**General data**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Mech./ elect. life     | 20 000 000 스위칭 사이클 /부하에 따라 달라짐   |
| Test isolation voltage | 4.0 kV                           |
| Mounting method        | DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715) |
| Temperature range      | -20...+60 °C                     |
| Dimensions H×W×D       | 56×12×65 mm                      |

**Output**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Switching voltage            | max. 250 V AC/DC |
| Switching current per output | max. 5 A         |
| Min. load current            | 100 mA           |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Power rating (voltage dependent)     | max. 1250 VA/240 W   |
| Switching frequency                  | max. 10 Hz           |
| Contact material                     | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
| Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms         |

**Input**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Connection voltage - current | 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 4 mA |
| LED display                  | LED (적색)                               |

**Utilization category**

|       |  |
|-------|--|
| AC-12 | 5 A (24/110/230 V AC)                                |
| AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC)                                |
| DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |

**제품자료**

|        |               |
|--------|---------------|
| EAN    | 4048879027458 |
| eClass | 27371001      |
| 세번부호   | 85364900      |
| 원산지    | CZ            |
| 포장단위   | 1             |