



MIRO TR 24VDC SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

트랜지스터 0.5 A
24 V DC
스크류 터미널

제품 링크

일러스트





실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

인증



General data

Test isolation voltage	3.75 kV
Housing	난연성 검은색 플라스틱
Mounting method	DIN 레일 설치 (EN 60715)
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions H×W×D	78×6.2×70 mm

Output

Switching voltage	5...48 V DC
Switching current per output	0.1 mA...0.5 A
Saturation voltage (across output)	max. 1.2 V DC
Leakage current (output is open)	max. 10 µA
Switching time ON/OFF	35/400 µs
Switching frequency	최대 1000/100 Hz (저항/유도성)

Input

Voltage range ON	10...53 V DC
Voltage range OFF	0...5 V DC
Control current	6 mA
LED display	LED (황색)

제품자료

EAN	4048879026949
eClass	27371604
세번부호	85414090
원산지	CZ
포장단위	1