MURR ELEKTRONIK
stay connected

SV-SUB D 25 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER


125 VAC/DC / 2 A


Female connector
25-pole
Screw terminals

제품 링크

일러스트







실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

제품자료

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

이 데이터 시트에 포함된 정보는 최대한의 주의로 작성되었습니다.
2024-03-29

stay connected

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026475
세번부호	85366990
포장단위	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC	125 V
Operating voltage DC	150 V
Operating current max.	2 A
Device protection | Electrical	
Overvoltage category (EN 60664-1)	II
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	63 mm
Width	95 mm
Depth	48 mm
Looking techniques	Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com