MURR ELEKTRONIK
stay connected


MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY


Distribution 1x profile- to 3x profile cable

MASI67 distribution boxes
1× on 3× profile cable

제품 링크

일러스트





실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

제품자료	
ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052177
세번부호	85369010
포장단위	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC max.	36 V
Total current max.	8 A
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Insulation strength ASI/Power	200 V
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	screwed, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	90 mm

Width	74 mm
Depth	26 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	80 °C
Conformity	
Product standard	EN 60664-1

이 데이터 시트에 포함된 정보는 최대한의 주의로 작성되었습니다.
2024-03-29

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com