

SCREW PLUG M12 STAINLESS STEEL

6-edges, 14 mm

Screw plug M12×1 mm
Metal, hex, 1 piece
Stainless steel 1.4305 (V2A)

제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

제품자료	
ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	23111190
ECLASS-7.0	23111190
ECLASS-8.0	23111190
ECLASS-9.0	23111190
ECLASS-10.1	23111190
ECLASS-11.1	23111102
ECLASS-12.0	23111102
ETIM-5.0	EC000032
GTIN	4048879333764
세번부호	73269098
포장단위	1
Installation Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting set	M12 x 1
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data Material data	
Material housing	Stainless steel 1.4305 (V2A)
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-100 °C

이 데이터 시트에 포함된 정보는 최대한의 주의로 작성되었습니다.
2024-05-07

Operating temperature max. 205 °C