



**MIRO TR 24VDC FK 4P OPTO-COUPLER MODULE**


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

트랜지스터 0.5 A  
24 V DC  
스프링 터미널

**제품 링크**

**일러스트**





실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

**인증**



**General data**

Test isolation voltage	3.75 kV
Mounting method	DIN 레일 설치 (EN 60715)
Housing	난연성 검은색 플라스틱
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions H×W×D	78×6.2×70 mm

**Output**

Switching voltage	5...48 V DC
Switching current per output	0.1 mA...0.5 A
Saturation voltage (across output)	max. 1.2 V DC
Leakage current (output is open)	max. 10 µA
Switching time ON/OFF	35/400 µs
Switching frequency	최대 1000/100 Hz (저항/유도성)

**Input**

Voltage range ON	10...53 V DC
Voltage range OFF	0...5 V DC
Control current	6 mA
LED display	LED (황색)

**제품자료**

EAN	4048879021883
eClass	27371601
세번부호	85414090
원산지	CZ
포장단위	1