



MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE


IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A

트랜지스터 1 A
24 V DC
스프링 터미널

제품 링크

일러스트





실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

General data

Test isolation voltage	500 V
Mounting method	DIN 레일 설치 (EN 60715)
Housing	난연성 검은색 플라스틱
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions HxWxD	78x6.2x70 mm

Output

Switching voltage	3...48 V DC
Switching current per output	500 µA...1 A
Saturation voltage (across output)	max. 0.12 V DC
Leakage current (output is open)	max. 25 µA
Switching time ON/OFF	1.5/1 ms (100 mA 부하)
Switching frequency	최대. 40/4 Hz (저항/유도성)

Input

Voltage range ON	11...30 V DC
Voltage range OFF	0...5 V DC
Control current	6 mA
LED display	LED (황색)

제품자료

EAN	4048879021760
eClass	27371601
세번부호	85414090
원산지	CZ
포장단위	1