

ADAPTOR M8 MALE 4 POLE/ M12 FEMALE CONF. 1,2,3,4

아답터


Male - female

M8 – M12, 4핀

M8 분배 박스용, 4핀


제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

인증



Form

Form 88531

Technical Data

Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC

Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC

Operating current per contact max. 4 A

Locking of ports 나사 (M8/M12x1 mm) 0.4/0.6 Nm 토크, 직접 체결

Protection IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)

Locking material 아연 다이캐스팅, 무광택 니켈 도금

Material PUR

General data

Temperature range -25...+85 °C


Test isolation voltage 0.8 kV eff/rms

제품자료

EAN 4048879118514

eClass	27143423
세번부호	85366990
원산지	DE
포장단위	1

스케치



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.