MURR ELEKTRONIK
stay connected

Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°


Shielded, 12Mbit/s

PROFIBUS
Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device

제품 링크

일러스트





실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

제품자료	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879303637
세번부호	85366990
포장단위	1
Electrical data	
Terminating resistor	connectable, integrated
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC min.	4,75 V
Operating voltage DC max.	5,25 V
Current consumption max.	12,5 mA
Industrial communication	
Data transmission rate max.	12 MBit/s
Installation | Connection	
Family construction form	M12
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP30
Mechanical data | Mounting data	

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Height	59 mm
Width	45 mm
Depth	17 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com