MURR ELEKTRONIK
stay connected


MODL. VARIO insert for coupling housing type B

6/4 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Modlink Vario
Stainless steel 1.4404 (V4A)
with shut-off
AD6

제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

제품자료	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879574228
세번부호	73269098
포장단위	1

Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed

Mechanical data	
Barrier	with shut-off
Operating pressure min.	0 bar
Operating pressure max.	16 bar

Mechanical data | Material data	
Material gasket	FPM
Material housing	Stainless steel 1.4404 (V4A)

Mechanical data | Mounting data

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Outer diameter hose	6 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	120 °C

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com