

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE

I:20A U:250 VAC/300 VDC snap on

Akım: 20 A
otomat rayına geçmeli
Evrensel uygulamalar için
İstek halinde sönümlleme eğrileri mevcuttur.

[Ürün Linki](#)

örnekleme

Test isolation voltage	2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection	Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Mounting method	TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Dimensions HxWxD	107x65x39 mm

Technical Data

Operating voltage	max. 250 V AC/300 V DC
Operating frequency	50...60 Hz
Overload current	18x (IN t) max. 0.5 ms; 1.5x (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Consumption	max. 5 mA (250 V AC)
Connection cross section	0.2...6 mm ² tek damarlı (AWG 24...9); 0.2...4 mm ² çoklu ince telli (AWG 24...11)

Ticari bilgiler

EAN	4048879029391
eClass	27130806
Gümrük tarife no (gtip)	85363030
Menşei	IT
Paket miktarı	1