




## MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE

I:16A U:3x600 VAC book-style

Akım: 16 A  
tek kademeli  
İstek halinde sönümlleme eğrileri mevcuttur.

### Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

### Onaylar

**General data**

Climatic category	25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage	3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Connection	Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Mounting method	vida bağlantısı
Dimensions H×W×D	250×90×100 mm

**Technical Data**

Operating voltage	max. 3× 600 V AC
Operating frequency	50..60 Hz
Overload current	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Consumption	max. 10 mA (250 V AC)
Connection cross section	0.2...10 mm <sup>2</sup> tek damarlı (AWG 24...7); 0.2...4 mm <sup>2</sup> çoklu ince telli (AWG 24...11)

**Description**

Functional description	3 fazlı ve 1-/2 kademeli MEF 3/1-3/2 bastırıcı filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri Bastırıcı için kullanılır. TN-C şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara s
------------------------	--

**Ticari bilgiler**

EAN	4048879029247
eClass	27130806
Gümrük tarife no (gtip)	85363030
Menşei	IT
Paket miktarı	1