

**MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE**




I:80A U:3x600 VAC book-style

Akım: 80 A  
tek kademeli

İstek halinde sönümlleme eğrileri mevcuttur.

**Ürün Linki**

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

**Onaylar**

**Teknik Veriler**

Çalışma voltajı	max. 3× 600 V AC
Çalışma frekansı	50...60 Hz
Aşırı yük akımı	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Deşarj akımı	max. 10 mA (250 V AC)
Bağlantı çapı	6...35 mm <sup>2</sup> tek damarlı (AWG 9...2); 10...25 mm <sup>2</sup> çoklu ince telli (AWG 7...3)

**Genel veriler**

Klima sınıfı	25/085/21 (EN 60068-1)
Test yalıtım voltajı	3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Bağlantı tipi	Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Montaj metodu	vida bağlantısı
Boyutlar Y×G×D	270×90×150 mm

**Açıklama**

İşlev tanımı	3 fazlı ve 1-/2 kademeli MEF 3/1-3/2 bastırıcı filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri Bastırıcı için kullanılır. TN-C şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara s
--------------	--

**Ticari bilgiler**

EAN	4048879029209
eClass	27130806
Gümrük tarife no (gtip)	85363030
Menşei	IT
Paket miktarı	1