




MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE

I:180A U:3x600 VAC book-style

Akım: 180 A
tek kademeli
İstek halinde sönümlleme eğrileri mevcuttur.

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Onaylar

**General data**

Climatic category	25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage	3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Connection	Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Mounting method	vida bağlantısı
Dimensions H×W×D	380×120×170 mm

Technical Data

Operating voltage	max. 3× 600 V AC
Operating frequency	50..60 Hz
Overload current	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Consumption	max. 10 mA (250 V AC)
Connection cross section	25...95 mm ² tek damarlı (AWG 3...0000); 35...95 mm ² çoklu ince telli (AWG 2...0000)

Description

Functional description	3 fazlı ve 1-/2 kademeli MEF 3/1-3/2 bastırıcı filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri Bastırıcı için kullanılır. TN-C şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara s
------------------------	--

Ticari bilgiler

EAN	4048879029186
eClass	27130806
Gümrük tarife no (gtip)	85363090
Menşei	IT
Paket miktarı	1