




MEF EMC-FILTER 3-PHASE 2-STAGE

I:50A U:3x500 VAC book-style

Akım: 50 A
2 kademeli[Ürün Linki](#)

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Onaylar



Teknik Veriler

Çalışma voltajı	max. 3 x 500 V AC
Çalışma frekansı	50...60 Hz
Aşırı yük akımı	18 x (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 x (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Deşarj akımı	max. 15 mA (250 V AC)
Bağlantı çapı	0.5...16 mm ² tek damarlı (AWG 20...5); 0.5...10 mm ² çoklu ince telli (AWG 20...7)

Genel veriler

Test yalıtım voltajı	3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Bağlantı tipi	Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Montaj metodu	vida bağlantısı
Boyutlar Y x G x D	295 x 70 x 177 mm
Klima sınıfı	25/085/21 (EN 60068-1)

Açıklama

İşlev tanımı	3 fazlı ve 1-/2 kademeli MEF 3/1 -3/2 bastırıcı filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri Bastırıcı için kullanılır. TN-C şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara s
--------------	---

Ticari bilgiler

EAN	4048879029124
eClass	27130806
Gümrük tarife no (gtip)	85363030
Menşei	IT
Paket miktarı	1