

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 48 VAC/DC, 15 VA/W

Ürün No.: 20001

Ağırlık: 0.014

Menşei: CZ

Model designation: RC-A 12/48



48 V AC/DC

RC

İsteğe bağlı farklı kablolaj ve voltajlar mevcuttur.

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

**Ticari bilgiler**

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/20001
GTIN	4048879020749
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013

ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-7.1	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-8.1	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-9.1	27371013
ECLASS-10.0.1	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.0	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ECLASS-13.0	27371013
ECLASS-14.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
ETIM-6.0	EC002498
ETIM-7.0	EC002498
ETIM-8.0	EC002498
EAN	4048879020749

Teknik veriler | Elektrik verileri

Sönüm katsayısı	1.5× UN
Maks. tutma gücü	15 W

Elektrik verileri | Giriş

Giriş gerilimi AC min.	24 V
Giriş gerilimi AC maks.	60 V
Giriş gerilimi DC min.	24 V
Giriş gerilimi DC maks.	60 V

Montaj | Bağlantı

Connection information	Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu
------------------------	--

Cihaz koruması | Maddeler

Flame resistance	zor tutuşur
------------------	-------------

Mekanik veriler | Malzeme verileri

Malzeme muhafaza	Plastik
Muhafaza yanabilirlik sınıfı (UL94)	V-0

Mekanik veriler | Montaj verileri

Yükseklik	30 mm
Genişlik	20 mm
Derinlik	13 mm

Ortam özellikleri | İklimsel

Çalışma sıcaklığı min.	-20 °C
Çalışma sıcaklığı maks.	70 °C