

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR


RC, 230VAC/DC/75VA/W

230 V AC/DC
RC

İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.

[Ürün Linki](#)

örnekleme



RC

Ürün Image farklı olabilir

Onaylar



Uygun kontaktörler

Evrensel

Teknik Veriler

Maksimum Güç	75 W (VA)
Sönüm katsayısı	yakl. 1.5× UN
Malzeme	Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Bağlantı kabloları	Kendinden kilitlemeli çatal kablo pabucu
Genel veriler	
Boyutlar Y×G×D	45×75×13 mm
Montaj metodu	Raya Montaj (EN 60715)
Isı aralığı	-20...+70 °C
Ticari bilgiler	
EAN	4048879020435
eClass	27371013
Gümrük tarife no (gtip)	85363010
Menşei	CZ
Paket miktarı	1