MURR ELEKTRONIK
stay connected

## MOTOR SUPPRESSOR


RC, 3x400VAC/10kW


3× 400 V AC
RC
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

## Ürün Linki

**örnekleme**






Ürün Image farklı olabilir

**Ticari bilgiler**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC000197 |
| GTIN | 4048879019651 |
| Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
| Paket miktarı | 1 |
| **Electrical data \| Supply** | |
| Power frequency | 50 ... 60 Hz |
| **Electrical data \| Input** | |
| Input voltage AC | 400 V |
| **Installation** | |
| Connection cross-section stranded/fine-stranded min. | 0,5 mm² |
| **Installation \| Connection** | |
| Connection information | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
| Length single strands | 250 mm |
| **Device protection \| Media** | |
| Flame resistance | flame retardant |
| **Mechanical data \| Material data** | |
| Combustibility class housing (UL94) | V-0 |
| Material housing | Plastic |
| Material potting compound | 2-component epoxy |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Height | 75 mm |
| Width | 45 mm |
| Depth | 42 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 60 °C |

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28