MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR


RC, 3x575VAC/7,5kW


3× 575 V AC
RC
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019606
Gümrük tarife no (gtip)	85363010
Paket miktarı	1
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	575 V
Installation	
Connection cross-section solid min.	0,75 mm²
Connection cross-section solid max.	2,5 mm²
Installation | Connection	
Connection information	terminal
Family construction form	M4
Installation | Pin assignment	
No. of poles	3
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Height	75 mm
Width	45 mm
Depth	42 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29