MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR


Varistor, 3x400VAC/20kW


3× 400 V AC
VDR
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019552
Gümrük tarife no (gtip)	85363010
Paket miktarı	1
Electrical data | Supply	
Power frequency	10 ... 400 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	400 V
Installation	
Connection cross-section stranded/fine-stranded min.	0,5 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Length single strands	250 mm
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Height	75 mm
Width	45 mm
Depth	42 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29