MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR


RC, 3x690VAC/7,5kW


3× 400 V AC
3× 575 V AC
3× 690 V AC
RC
For DIN-rail mounting use 2×Art.-No. 20900 adapter feet
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019347
Gümrük tarife no (gtip)	85363010
Paket miktarı	1
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	690 V
Installation	
Connection cross section max.	1 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Single strands
Length single strands	500 mm
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	92 mm
Width	61 mm
Depth	25 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28