

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

15.0m PUR/PVC 12x0,34+3x0,75

Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.

Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.

Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.

6 yollu, 5 kutuplu

PUR/PVC

15.0 m


24 V DC PNP sinyalleri için LED'li

Ürün Linki

örnekleme



M12 Females 5-pole



Ürün Image farklı olabilir

Onaylar**Technical Data**

| | |
|-------------------------------|---|
| Operating voltage | 24 V DC \pm 25% |
| Housing | Plastik, alev geciktirici |
| Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
| Material | PBT |
| Operating current per contact | max. 4 A |

Bu broşürdeki bilgiler itina ile derlenmiştir.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 02/21

Murrelektronik GmbH | Falkenstr. 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

| | |
|------------------|----------------------|
| Signal per port | 2 |
| Total current | max. 8 A |
| Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |

General data

| | |
|-------------------|----------------|
| Temperature range | -20...+80 °C |
| Dimensions H×W×D | 125×50.2×17 mm |

Cables

| | |
|----------------------------|--|
| Cable number | 388 |
| No./diameter of wires | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm ² |
| Wire isolation | PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, gnye, bl) |
| C-track properties | 2 Mio. |
| Jacket Color | gri |
| Material (jacket) | PUR/PVC |
| Outer Ø | 9.8 mm ±5% |
| Bend radius (fixed) | 10× dış çap |
| Bend radius (moving) | 12× dış çap |
| Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
| Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
| Color (jacket) | gri |

Contact Layout

| | |
|-------|--|
| PIN 1 | (+) |
| PIN 2 | (NC)/(S2) |
| PIN 3 | (-) |
| PIN 4 | (NO)/(S1) |
| PIN 5 | (Toprak) |
| | LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) |

Ticari bilgiler

| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN | 4048879064477 |
| eClass | 27279219 |
| Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
| Menşei | CZ |
| Paket miktarı | 1 |