
MURR ELEKTRONIK
stay connected

MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued, no alternative

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028493
Gümrük tarife no (gtip)	85437090
Paket miktarı	1
Electrical data	
Accuracy (of full scale)	1 %
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	27,6 V
Operating current max.	200 mA
Electrical data | Output	
Working resistance max.	400 Ω
Industrial communication	
Transmission frequency max.	1000 Hz
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	1,5 kV
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	75 mm
Width	22,5 mm
Depth	102 mm
Environmental characteristics | Climatic	

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	50 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com