

## MUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V

INPUT: 0...10 V DC

OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA



Kısa devre köprüsü ile

Vidalı klemensler

Input ve Output galvanizle yalıtılmış

### [Ürün Linki](#)

[örnekleme](#)



Ürün Image farklı olabilir

#### General data

Test isolation voltage	1.5 kV
Mounting method	Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range	0...+60 °C
Dimensions HxWxD	91x6.2x70 mm

#### Technical Data

Operating voltage	24 V DC $\pm$ 20%, filtrelenmiş
Operating current	50...70 mA
Tolerance	max. 0.5%
Frequency	max. 500 Hz

**Description**

Functional description Murrelektronik analog konvertörleri alışıldık sinyal değerlerini (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvaniz yalıtımla bu değerlere dönüştürür. Output, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. Modül MIIW – 0/4...20 mA - 0/4.

**Voltage inputs**

Input resistor yakl. 200 k $\Omega$

**Voltage output signals**

Load max. 25 mA

**Current outputs**

Load max. 500  $\Omega$

**Ticari bilgiler**

EAN 4048879028486

eClass 27210990

Gümrük tarife no (gtip) 85437090

Menşei CZ

Paket miktarı 1