

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0(4)..20 mA - OUT: 0(4)..20 mA

INPUT: 0...20 mA



OUTPUT: 0...20 mA

Vidalı klemensler

Input ve Output galvanizle yalıtılmış

[Ürün Linki](#)

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Technical Data

Operating voltage	24 V DC \pm 20%, filtrenmiş
Operating current	50...70 mA
Tolerance	max. 0.5%
Frequency	max. 500 Hz

General data

Dimensions H×W×D	91×6.2×70 mm
Test isolation voltage	1.5 kV
Mounting method	Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range	-25...+50 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C)

Bu broşürdeki bilgiler itina ile derlenmiştir.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 03/21

Description

Functional description

Murrelektronik analog konvertörleri alıřıldık sinyal deęerlerini (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvaniz yalıtımla bu deęerlere dönüřtürür. Output, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. Modül IIW – 0/4...20 mA - 0/4.

Voltage output signals

Load max. 25 mA

Current input signals

Load yakl. 250 Ω

Current outputs

Load max. 500 Ω

Ticari bilgiler

EAN 4048879028431

eClass 27210990

Gümrük tarife no (gtip) 85437090

Menşei CZ

Paket miktarı 1