





MIRO 6.2 24VDC-1U OUTPUT RELAY

İN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 NO/NC kontak
6 A
24 V AC/DC
Vidalı klemensler

Ürün Linki[örnekleme](#)



Ürün Image farklı olabilir

Onaylar



General data

Mech./ elect. life	20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage	4 kV; güvenli yalıtım (EN 60947-1)
Mounting method	Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range	-25...+60 °C
Dimensions HxWxD	91x6.2x70 mm

Output

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Switching current per output	max. 6 A
Min. load current	100 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent)	max. 1500 VA/120 W
Switching frequency	max. 10 Hz
Contact material	Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time	10/15/1.5 ms

Input

Connection voltage - current	24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA
LED display	LED (yeşil)

Utilization category

Bu broşürdeki bilgiler itina ile derlenmiştir.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalı sınırlıdır. Sürüm: 04/21

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Ticari bilgiler

EAN	4048879027304
eClass	27371001
Gümrük tarife no (gtip)	85364900
Menşei	CZ
Paket miktarı	1