

MIRO 12.4 24V-2U INPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

2 NO/NC kontak

6 A




24 V AC/DC




Vidalı klemensler

max anahtarlama voltajı/akımının aşılması durumunda altın tabakası zarar göreceğinden, daha sonraki kullanımlarda Output rölesi değerleri geçerli olur.

Ürün Linki

örnekleme





Ürün Image farklı olabilir

Onaylar



General data

Mech./ elect. life	20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage	4 kV; güvenli yalıtım (EN 60947-1)
Mounting method	-20...+55 °C
Temperature range	-20...+55 °C
Dimensions H×W×D	90×12.4×70 mm

Output

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Switching current per output	max. 6 A
Switching current per output (Signal)	max. 20 mA
Min. load current	1 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent)	max. 1500 VA/120 W
Switching frequency	max. 10 Hz
Contact material	Ag Sn O2 hv
Energize/release/contact bounce time	10/15/1.5 ms

Input

Connection voltage - current	24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA
LED display	LED (yeşil)

Utilization category

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Ticari bilgiler

EAN	4048879027083
eClass	27371001
Gümrük tarife no (gtip)	85364900
Menşei	CZ
Paket miktarı	1