MURR ELEKTRONIK
stay connected


PKB 2 FOR SIGNAL TRANSFER


250V / 25 A


4× 22-pole
25 A per potential rail
Screw plug-in terminals
Input terminal: max. 6 mm² single core, total current: max. 100 A

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026055
Gümrük tarife no (gtip)	85369010
Paket miktarı	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC	250 V
Total current per potential rail max.	25 A
Installation	
Connection cross-section solid max.	6 mm²
Connection cross-section stranded/fine-stranded max.	4 mm²
AWG number	9
Installation | Connection	
Connection	Screw terminals SK
Device protection | Electrical	
Overvoltage category (EN 60664-1)	II
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	75 mm
Width	135 mm
Depth	66 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28