

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90° WITH PG

Cut clamp for rigid and flexible wires

Bus connection plug 90°

PROFIBUS

SUB-D9 (male), IDC terminals, rigid and flexible cable, programming device connection

PROFIBUS, FC cable rigid/flexible, 1× 2× 0.64 mm², for outer diameter 8.0 ±0.5 mm

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

**Ticari bilgiler**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050555
Gümrük tarife no (gtip)	85389091
Paket miktarı	1

Electrical data

Terminating resistor	connectable, integrated
----------------------	-------------------------

Electrical data | Supply

Operating voltage DC min.	4,75 V
Operating voltage DC max.	5,25 V
Current consumption max.	12,5 mA

Industrial communication

Data transmission rate max.	12 MBit/s
-----------------------------	-----------

Installation | Connection

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 2024-04-18

Murrelektronik GmbH | Falkenstr. 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Connection Cut clamps IDC

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529) IP20

Pollution Degree 2

Mechanical data | Mounting data

Height 72 mm

Width 40 mm

Depth 17 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min. -25 °C

Operating temperature max. 60 °C

Storage temperature min. -25 °C

Storage temperature max. 80 °C