MURR ELEKTRONIK
stay connected

EMC SUPPRESSOR FOR MOTOR


RC 3 R-575/4, M16x1,5/ AWG 20/VDR"


3× 575 V AC
VDR
M16×1.5 mm
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015035
Gümrük tarife no (gtip)	85363010
Paket miktarı	10
Electrical data | Input	
Input voltage AC	575 V
Installation	
Connection cross section max.	0,5 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Single strands
Length single strands	100 mm
Ring terminals	M4isolated
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Height	25 mm
Width	25 mm
Depth	40 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28