MURR ELEKTRONIK
stay connected

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM


RC and LED, 48VAC/DC/30VA/W


48 V AC/DC
RC + LED
Remove plug gasket when fitting adapter. Other LED colors on request.

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012126
Gümrük tarife no (gtip)	85363010
Paket miktarı	1
Electrical data	
Capacity CX	20 ms
Holding power max.	30 W
Electrical data | Supply	
Cut-off peak voltage max.	90 V
Electrical data | Input	
Input voltage AC min.	24 V
Input voltage AC max.	53 V
Input voltage DC min.	24 V
Input voltage DC max.	53 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Coating contact	silver-plated
Color housing	black
Material housing	PA
Material contact	Bronze
Mechanical data | Mounting data	
Height	37 mm
Width	53 mm
Depth	33 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Housing temperature max. (EN 61347-2-13)	130 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29