**Modlight Illumix Slim Line 24W**

LED machine lamp, IP54, 24VDC, M8 connection


Modlight Illumix Slim Line
24 W


## Ürün Linki

**örnekleme**







Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29




Ürün Image farklı olabilir

| | |
|---|---|
| **Ticari bilgiler** | |
| ECLASS-6.0 | 27110306 |
| ECLASS-6.1 | 27110390 |
| ECLASS-7.0 | 27110390 |
| ECLASS-8.0 | 27110390 |
| ECLASS-9.0 | 27110345 |
| ECLASS-10.1 | 27110345 |
| ECLASS-11.1 | 27110345 |
| ECLASS-12.0 | 27110345 |
| ETIM-5.0 | EC000348 |
| GTIN | 4048879670760 |
| Gümrük tarife no (gtip) | 94054231 |
| Paket miktarı | 1 |
| **Electrical data \| Supply** | |
| Operating voltage DC | 24 V |
| Operating voltage DC min. | 21,6 V |
| Operating voltage DC max. | 27,6 V |
| Power consumption max. | 24 W |
| **HMI \| Illumination properties** | |
| Radiation angle min. | 120 ° |
| Luminous temperature | 5500 K |
| Color reproduction (Ra) min. | 80 |
| Luminous efficacy | 145 lm/W |
| Light color | daylight white |
| Luminous flux | 3480 lm |
| **Installation \| Connection** | |
| Family construction form | M8 |
| Gender | male |
| **Installation \| Pin assignment** | |
| Coding | A |
| No. of poles | 4 |
| **Device protection \| Electrical** | |



Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

| | |
|---|---|
| Installation height max. ASL | 2000 m |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP54 |
| **Device protection \| Mechanical** | |
| Shock resistance (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
| Vibration resistance (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz) |
| **Mechanical data \| Material data** | |
| Coating housing | eloxiert |
| Material housing | Aluminium |
| Material light cover | Diffuse polystyrene (PS) |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Height | 34 mm |
| Width | 918 mm |
| Depth | 24 mm |
| Screw head diameter max. | 12 mm |
| Screw head thread max. | M5 |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | -30 °C |
| Operating temperature max. | 50 °C |
| Relative humidity min. (operation) | 5 % |
| Relative humidity max. (operation) | 95 % |
| **Connection type 1** | |
| Family construction form | M8 |
| Gender | male |
| Coding | A |
| No. of poles | 4 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | 0 V DC |
| PIN 4 | 24 V DC |

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29