

Modlight50 Pro LED modul blue

Input 24VDC

LED module (blue)

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

**Ticari bilgiler**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879751537
Gümrük tarife no (gtip)	85319000
Paket miktarı	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	62,5 mA

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked

Mechanical data | Material data

Material housing	PC
------------------	----

Mechanical data | Mounting data

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalı sınırlıdır. Sürüm: 2024-05-22

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Height	52 mm
Width	50 mm
Depth	50 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Mounting method	bayonet-locking