

## M12 FEMALE 0°

PVC 3X0.34 YELLOW, UL/CSA 0.6m

Düz dişi

M12, 3 kutuplu

Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine



Kablo kılıfları ile

Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.


## Ürün Linki

örnekleme

stay connected



Female



Ürün Image farklı olabilir

## Onaylar



\* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için

cCSAus

CE

EAC

## Form

Form 12181

## Kablo

Tellerin sayısı/çapı 3x 0.34 mm<sup>2</sup>

Kablo yalıtımı PVC (br, bl, bk)

Malzeme (kılıf)	PVC (UL/CSA)
Dış çap	4.6 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli)	10× dış çap
Isı aralığı (sabit)	-30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli)	-5...+80 °C
Kablo kodu	013
Kablo Tipi	1 (PVC)
Onay (kablo)	UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kablo ağırlığı [G/m]	34,10
Malzeme (tel)	Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken)	max. 60 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken)	0.15 mm
Yapı (iletken)	19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken)	3× 0.34 mm <sup>2</sup>
AWG	AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu)	PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu)	CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu)	45 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil	1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma	br, bk, bl
Sicim kompozit	3 kablo halatlı
Blendaj	hayır
Malzeme (kılıf)	PVC
Malzeme özellikleri (manto)	CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore sertliği (manto)	85 ±5 A
Dış Ø (manto)	4.6 mm ±5%
Renk (manto)	sarı
kimyasal dayanıklılık	yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı	UL 300 V AC
Kontrol voltajı	2000 V AC
Akım kapasitesi	DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit)	-30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli)	-5...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit)	5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli)	10× dış çap
Kılıf Rengi	sarı

#### Teknik Veriler

Çalışma voltajı	max. 250 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme)	max. 30 V AC/DC
Kontakt başına İşletme akımı	max. 4 A
Ölçülen darbe voltajı	2.5 kV
Yalıtım malzemesi grubu	IEC 60664-1, category I
Kutup sayısı	3
Kodlama	A kodlu
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi	Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama	M12 (SW13)
Koruma sınıfı	IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi	Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme	PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø)	10 mm

#### Genel veriler

Bu broşürdeki bilgiler itina ile derlenmiştir.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 01/20

Murrelektronik GmbH | Falkenstrabe 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Standartlar	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi	3
Montaj metodu	takılı, vidalı
Manto soyma boyu	20 mm
Isı aralığı	-25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı

**Ticari bilgiler**

EAN	4048879214407
eClass	27279218
Gümrük tarife no (gtip)	85444290
Menşei	DE
Paket miktarı	1