

M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.5-pol. max.0,75mm² 6-8mm

Düz erkek soket

M12, 5 kutuplu

Vidalı klemensler

Klemens alanı (kablo Ø): 6...8 mm

Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.


Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.

Ürün Linki

örnekleme



Male



Ürün Image farklı olabilir

Onaylar**Form**

Form 12761

Technical Data

Operating voltage	max. 60 V
Rated surge voltage	0.8 kV
Operating current per contact	max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
Material group	III



Connection cross section	max. 0.75 mm ²
Sealing range (cable Ø)	6...8 mm
Over voltage category	II
Locking of ports	Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitle
Compression gland	M12 (SW18)
Protection	IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)

General data

Pollution Degree	3
Dimensions H×W×D	60×20×20 mm
Material (housing)	PA
Temperature range	-40...+85 °C

Ticari bilgiler

EAN	4048879201636
eClass	27279221
Gümrük tarife no (gtip)	85366990
Menşei	DE
Paket miktarı	1

kroki

Ürün Image farklı olabilir