MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 male 0° B-cod. screw terminal shielded


5-pol., max. 0.75mm², 4 - 6mm, shielded


PROFIBUS
Male straight
M12, 5-pole
B-coded
shielded
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 4...6 mm

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Side 1	
Family construction form	M12
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879622851
Gümrük tarife no (gtip)	85366990
Paket miktarı	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	60 V
Operating voltage DC max.	60 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation	
Connection cross section max.	0,75 mm²
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data | Material data	
Coating housing	nickel plated
Material housing	Brass
Mechanical data | Mounting data	
Clamping range min.	4 mm
Clamping range max.	6 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	85 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28