MURR ELEKTRONIK
stay connected

Bus terminating plug M12 male B-cod.


Profibus


PROFIBUS
Terminating resistor
Male
M12, 4-pole
B-coded


Ürün Linki

örnekleme









Ürün Image farklı olabilir

Side 1

Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Thread	M12 x 1
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67

Ticari bilgiler

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879198592
Gümrük tarife no (gtip)	85331000
Paket miktarı	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC max.	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation | Pin assignment	
Coding	B
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	0,8 kV
Material group (IEC 60664-1)	I
Mechanical data | Material data	
Coating locking	Nickeled
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28