

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM A 18MM

PUR 4X0.75 YELLOW, 7.5m

Tip A (18 mm)

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

LED ve koruma devresi

Bağlantı kablosu L = 110 mm




Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.

Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.

Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Onaylar

cCSAus

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için

Form

Form 58001

Technical Data

Operating voltage	24 V AC \pm 20% / DC \pm 25%
Rated surge voltage	0.8 kV
Operating current per contact	max. 4 A
Current consumption	yakl. 12 mA
Material group	IEC 60664-1, category I
Switch off peak	max. 55 V
Switch off delay time	max. 20 ms
LED display	sarı
Locking of ports	M3 (tavsiye edilen tork 0.4 Nm)
Protection	IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material	Çelik (galvanizli)
Material	PBT
Housing	Plastik, siyah (istek üzerine gri)
Additional suppressor	Diyot/Zener diyot

General data

Pollution Degree	3
Material (gasket)	PUR
Temperature range	-25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı

Cables

No./diameter of wires	4 x 0.75 mm ²
Wire isolation	PVC (bk num, gnye)
C-track properties	2 Mio.
Material (jacket)	PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø	6.5 mm \pm 5%
Bend radius (moving)	15 x dış çap
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C
Cable identification	027
Cable Type	2 (PUR/PVC)
Approval (cable)	UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m]	74,80
Material (wire)	Cu kordon, çıplak
Resistor (core)	max. 26 Ω /km (20 °C)
Single wire Ø (core)	0.15 mm
Construction (core)	42 x 0.15 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core)	4 x 0.75 mm ²
AWG	AWG 18 benzeri
Material (wire isolation)	PVC
Material property (wire isolation)	CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation)	43 \pm 5 D
Wire-Ø incl. isolation	1.8 mm \pm 5%
Color/numbering of wires	bk numaralı gnye boyuna şeritli
Stranding combination	4 kablo halatlı

Shield	hayır
Material (jacket)	PUR/PVC
Material property (jacket)	CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket)	80 ±5 A (PVC alt manto); 85 ±5 A (PUR manto)
Outer-Ø (jacket)	6.5 mm ±5%
Color (jacket)	sarı
chemical resistance	yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Nominal voltage	UL 300 V AC
Test voltage	2000 V AC
Current load capacity	DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C
Bend radius (fixed)	10× dış çap
Bend radius (moving)	15× dış çap
No. of bending cycles (C-track)	max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track)	max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track)	max. 5 m/s ²
Jacket Color	sarı

Ticari bilgiler

EAN	4048879137997
eClass	27279218
Gümrük tarife no (güç)	85444290
Menşei	CZ
Paket miktarı	1