

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM

PVC 4X0.75 black 5m

MSUD

Tip BI (11 mm)

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$




LED ve koruma devresi

Bağlantı kablosu L = 150 mm

Farklı kablo boyları tedarik edilebilir. Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Onaylar

cCSAus

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için

Form	
Form	58121
Kablo	
Tellerin sayısı/çapı	4× 0.75 mm ²
Kablo yalıtımı	PVC (bk num, gnye)
Malzeme (kılıf)	PVC
Dış çap	6.5 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli)	10× dış çap
Isı aralığı (sabit)	-30...+70 °C
Isı aralığı (hareketli)	-5...+70 °C
Kablo kodu	617
Kablo Tipi	1 (PVC)
Onay (kablo)	CE conform
Kablo ağırlığı [G/m]	77,66
Malzeme (tel)	Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken)	0.2 mm
Yapı (iletken)	24× 0.2 mm (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken)	4× 0.75 mm ²
AWG	AWG 18 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu)	PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu)	CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu)	43 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil	1.8 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma	bk numaralı gnye boyuna şeritli
Sicim kompozit	4 kablo halatlı
Blendaj	hayır
Malzeme (kılıf)	PVC
Malzeme özellikleri (manto)	CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore sertliği (manto)	80 ±5 A
Dış Ø (manto)	6.5 mm ±5%
Renk (manto)	siyah
kimyasal dayanıklılık	yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı	300/500 V AC
Kontrol voltajı	3000 V AC
Akım kapasitesi	DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit)	-30...+70 °C
Isı aralığı (hareketli)	-5...+70 °C
Bükme yarıçapı (sabit)	5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli)	10× dış çap
Kılıf Rengi	siyah
Teknik Veriler	
Çalışma voltajı	24 V AC ±20% / DC ±25%
Kontak başına İşletme akımı	max. 4 A
	max. 55 V
Devre kesiminde gecikme süresi	max. 20 ms
LED gösterge	(sarı)
Elektrik tüketimi	yakl. 12 mA
Gövde	Plastik, siyah (istek üzerine gri)
Bağlantı noktalarının kilitlemesi	M3 (tavsiye edilen tork 0.4 Nm)

Koruma sınıfı	IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
---------------	--

Ölçülen darbe voltajı	0.8 kV
-----------------------	--------

Genel veriler

Isı aralığı	-25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
-------------	--------------------------------------

Ticari bilgiler

EAN	4048879136396
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Gümrük tarife no (gtip)	85444290
-------------------------	----------

Menşei	CZ
--------	----

Paket miktarı	1
---------------	---